



# CitySoul

## CGP430 CPO-T90W/728 EB II FG GR 60S

CITY SOUL MINI, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 90 W,  
Reattore elettronico EB, Vetro piano, Ingresso laterale per  
diametro 60 mm

CitySoul è una gamma di apparecchi modulari per l'illuminazione stradale e per l'arredo urbano, dotati delle più recenti tecnologie, all'avanguardia nel campo delle lampade e degli alimentatori, ed in grado di offrire un eccellente rendimento ottico. Il suo design classico si integra bene con i moderni ambienti urbani. La forma ellissoidale semplice e piatta degli apparecchi crea un elegante punto luce. CitySoul è estremamente versatile, adatto per installazione a sbraccio, a sospensione o testa-palo; inoltre, grazie alla grande varietà di lampade, alle ottiche regolabili e agli accessori anti-dispersione luminosa, si rivela ideale per qualsiasi applicazione. Grazie all'utilizzo di tecnologie ad alto rendimento energetico di cui è provvisto, CitySoul è stato insignito del marchio "Green Flagship" Philips, un riconoscimento ai migliori prodotti eco-sostenibili per efficienza energetica e durata di vita, ed essendo realizzato senza l'utilizzo di materiali pericolosi o nocivi. Citysoul è disponibile in due diverse dimensioni, unitamente ad una gamma completa di pali e staffe dedicati.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali        |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Codice famiglia lampada      | CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW] |
| Unità elettrica/alimentatore | EB [Reattore elettronico EB]      |
| Fotocellula                  | -                                 |
| Codice famiglia prodotto     | CGP430 [CITY SOUL MINI]           |
| Controllo integrato          | -                                 |
| Marchio CE                   | Sì                                |
| Marchio ENEC                 | Marchio ENEC                      |

| Dati tecnici di illuminazione   |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Colore sorgente luminosa        | 728 bianco caldo |
| Tipo copertura ottica           | Vetro piano      |
| Funzionamento e parte elettrica |                  |
| Tensione in ingresso            | Da 220 a 240 V   |
| Consumo energetico              | 90 W             |


|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Meccanica e corpo        |                                      |
| Colore alloggiamento     | Grigio                               |
| Dispositivo di montaggio | Ingresso laterale per diametro 60 mm |
| Lunghezza complessiva    | 749 mm                               |
| Larghezza complessiva    | 400 mm                               |

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Approvazione e applicazione                  |                                                                                    |
| e una gestione termica                       | IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK09 [10 J]                                                                        |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento II                                                            |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Dati del prodotto    |                                     |
| Nome prodotto ordine | CGP430 CPO-T90W/728 EB II FG GR 60S |

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | CGP430 CPO-T90W/728 EB II FG GR 60S |
| Full EOC                                    | 872790060273900                     |
| Codice d'ordine                             | 60273900                            |
| Codice materiale (12NC)                     | 910502270018                        |
| Codice locale                               | CGP430CP90KS                        |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8727900602739                       |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                   |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900602739                       |

Disegno tecnico



| Product                             | A      | B      | C      | D      |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| CGP430 CPO-T90W/728 EB II FG GR 60S | 171 mm | 510 mm | 749 mm | 400 mm |

