



Rail DALI 3 allumages

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)

Rail DALI 3 allumages, Normal, Aluminium, Protection des outils

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit

Informations générales	
Couleur des accessoires	Aluminium
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Approbaton et application	
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)

Nom de produit complet	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
Code EOC	871869606532700
Code de commande	06532700
Code 12NC	910502500044
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696065327
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696065327

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

