



Rail DALI 3 allumages

RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)

Rail DALI 3 allumages, Normal, Blanc, Protection des outils

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Couleur des accessoires	Blanc		RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Code EOC	871869606537200
Approbation et application		Code de commande	06537200
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]	Code 12NC	910502500049
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Quantité par pack	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8718696065372
Nom du produit de la commande	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC - Boîte	8718696065372

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

