



# Pentura Mini

## TCH128 1xTL5-14W/840 HF

1, TL5, 14 W, 840 Neutralweiß, Elektronisch, Hochfrequenz

Philips Pentura Mini TCH128 ist eine extrem kleine und dekorative Lichtleiste, die eine Installation in Bereichen ermöglicht, in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht, wie z.B. in Vitrinen, Regalen, Vouten etc. Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse, bietet die Vorteile der TL5-Lampentechnologie wie z.B. minimalistische Leuchten in schlanker Bauform. Die Lieferung erfolgt mit vorinstallierter Lampe in den Lichtfarben 830 (Warmweiß) oder 840 (Neutralweiß). Die 35 W Ausführung wird generell ohne Lampe geliefert, in jedem Fall ist aber eine dekorative Längsprismenabdeckung enthalten. Die Durchgangsverdrahtung (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) bietet die Möglichkeit einer Lichtbandanordnung. Pentura Mini TCH128 verfügt über Steckanschlussklemmen. Das benötigte Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Energieverbrauch	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	Energieverbrauch	14 W
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Mechanik und Gehäuse	
CE-Zeichen	Ja	Gesamte Länge	623 mm
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Lichttechnische Daten		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl Lichtquellen	1	Anwendungsbedingungen	
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Bestell-Produktname	TCH128 1xTL5-14W/840 HF

## Pentura Mini

Gesamtbezeichnung des Produkts	TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Gesamt-Produktcode	871155914851999
Bestellcode	14851999
Material-Nr. (12NC)	910502537318
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559148519
Zähler – Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8711559804514

### Abmessungsskizzen



Product	A
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

