



Pentura Mini

TCH128 1xTL5-21W/840 HF

1, TL5, 21 W, 840 neutrálna biela, Elektronický, vysokofrekvenčný

Pentura Mini je mimoriadne štíhle, dekoratívne lištové svetidlo určené pre použitie v domácnosti, cenovo výhodné a pripravené na inštaláciu. Kombinácia miniatúrnej lineárnej žiarivky s elektronickým predradníkom a patentovaným vnútorným reflektorom ponúka energetické výhody a vynikajúci svetelný výkon. Štíhly dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu aj tam, kde je inak nedostatok miesta, napríklad nad kuchynskou linkou, domácim pracoviskom a v priestoroch pre relax. Polykarbonátové teleso, kryt a koncové kryty zaručujú trvalú funkčnosť svetidla Pentura Mini. Pentura Mini obsahuje lineárnu žiarivku, pevný polykarbonátový difúzor a kompletne montážne príslušenstvo pre maximálnu redukciu času montáže. Po odstránení koncových krytov je možné aj priebežné prekáblovanie svetidiel. Pentura Mini sa dodáva v troch príkonoch (14, 21, 28 W) a dvoch odtieňoch bielej farby svetla (830 teplá biela alebo 840 neutrálna biela).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Predradník	HF [Elektronický, vysokofrekvenčný]
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	21 W
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie


Pentura Mini

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCH128 1xTL5-21W/840 HF
Úplný názov produktu	TCH128 1xTL5-21W/840 HF
Úplný kód produktu	871155914853399
Objednávkový kód	14853399
Č. materiálu (12NC)	910502537518

Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711559148533
Čitateľ – počet balení v krabici	16
EAN/UPC – balenie	8711559804538

Rozmerový obrázok



Product	A
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm

