



Pentura Mini

TCH128 1xTL5-28W/840 HF

1, TL5, 28 W, 840 bianco neutro, Reattore alta frequenza HF

Pentura Mini è un sottilissimo supporto illuminante decorativo destinato ad applicazioni residenziali. Soluzione fluorescente miniaturizzata, economica e pronta per l'installazione. Pentura Mini offre una serie di caratteristiche quali il risparmio energetico, un reattore elettronico compatto e un riflettore interno brevettato, per un eccellente rendimento luminoso. Pentura Mini è dotato di corpo, chiusura e testate realizzati in policarbonato, garantendo così una soluzione di valore in grado di durare nel tempo in qualsiasi ambiente dal domestico al residenziale. Disponibile in 4 diverse potenze (8, 14, 21, 28 W) e due colori (bianco 830 "soft" o 840 "brillante" per le versioni 14, 21, 28 W - 827 o 840 per la versione 8 W).

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Unità elettrica/alimentatore	HF [Reattore alta frequenza HF]
Marchio CE	SI
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	1
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	28 W


Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	1.223 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCH128 1xTL5-28W/840 HF
Nome completo prodotto	TCH128 1xTL5-28W/840 HF
Full EOC	871155914855799
Codice d'ordine	14855799
Codice materiale (12NC)	910502537718

Pentura Mini

Codice locale	14855799
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559148557
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	16

EAN/UPC - Case	8711559804552
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	A
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1.223 mm

