



Pentura Mini

TCH128 1xTL5-28W/840 HF

1, TL5, 28 W, 840 nøytralhvit, Elektronisk høyfrekvens

Pentura Mini TCH128 er en supertynn pyntelist til husholdningsbruk. En økonomisk lysstoffrørsløsning i minityr som er klar til installasjon. Pentura Mini TCH128 inneholder energisparende teknologi for miniatyrlysstoffrør kombinert med lettvektselektronikk og en patentert innvendig reflektor for forbedret belysningseffekt. Pentura Minis tynne lettvektsdesign gjør listen enkel å montere, selv med begrenset plass, f.eks. over arbeidsbenker og -stasjoner hjemme, på hjemmekontoret og rekreasjonsområder, osv. Pentura Minis tynne lettvektsdesign sørger for skarpt lys etter behov, selv med begrenset plass på installasjonsstedet. Pentura Mini TCH128 lister er utstyrt med lyskilde, en solid spreader av polykarbonat og alt monteringsstilbehør, noe som reduserer installeringstiden til et minimum. Listene er gjennomkablet med avtakbare endedeksler i begge ender som dekker koblingsblokker med trykknappbrytere for enkel kobling og gjennomkabling.

Produktdata


Generell informasjon		Effektforbruk	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	28 W	
Forkobling	HF [Elektronisk høyfrekvens]	Mekanikk og innfatning	
CE-merke	Ja	Total lengde	1 223 mm
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Teknisk belysning		IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Antall lyskilder	1	Bruksforhold	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Drift og elektronikk			
Inngangsspenning	220 til 240 V		

Pentura Mini

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TCH128 1xTL5-28W/840 HF
Fullstendig produktnavn	TCH128 1xTL5-28W/840 HF
Full EOC	871155914855799
Lokal kodebeskrivelse	3303738
Bestillingskode	14855799
Materialenr. (12NC)	910502537718

Lokal bestillingskode	3303738
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559148557
SAP-teller – pakker per utvendige	16
EAN/UPC – boks	8711559804552

Målskisse



Product	A
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1 223 mm

