



Pentura Mini

TCH128 1xTL5-28W/840 HF

1, TL5, 28 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Pentura Mini TCH128 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym – to ekonomiczna, mini świetlówka gotowa do instalacji. Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, itp. zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone lampę, wytrzymały dyfuzor z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi guzikowe bloki łączówkowe dla prostego podłączania i okablowania przelotowego.

Dane produktu


Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	840 neutralna biel	
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Zużycie energii	28 W
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Mechanika i korpus	
Dane techniczne oświetlenia		Całkowita długość	1 223 mm
Liczba źródeł światła	1		

Pentura Mini

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCH128 1xTL5-28W/840 HF
Pełna nazwa produktu	TCH128 1xTL5-28W/840 HF

Full EOC	871155914855799
Kod zamówienia	14855799
Materiał Nr (12NC)	910502537718
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559148557
Numerator - Packs per outer box	16
EAN/UPC - Opakowanie	8711559804552

Rysunki techniczne



Product	A
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1 223 mm

