



# Pentura Mini

## TCH128 1xTL5-28W/840 HF

1, TL5, 28 В, Нейтральный белый 840, Электронный  
высокочастотный

Pentura Mini TCH128 – это ультратонкие декоративные реечные светильники для бытового освещения. Их отличает хорошее соотношение "цена–качество" и наличие готовых к установке комплектов, оснащенных миниатюрными люминесцентными лампами. Pentura Mini TCH128 обладают целым рядом дополнительных преимуществ: например, миниатюрными энергосберегающими люминесцентными лампами, легкой электроникой и патентованным встроенным отражателем для достижения лучшего светораспределения. Компактная конструкция этих светильников позволяет легко устанавливать их даже там, где место ограничено, например, над рабочими поверхностями дома, в домашних офисах, зонах отдыха и так далее. Реечные светильники Pentura Mini TCH128 оснащаются лампами, рассеивателями из поликарбоната и всевозможными аксессуарами для монтажа, сводя время установки к минимуму. В светильниках используются сквозная проводка и съемные торцевые крышки с обоих концов для обеспечения простого соединения.

### Данные о продукции

| Общая информация                                       |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Код лампового семейства                                | TL5 [TL5]                                          |
| ПРА                                                    | HF [Электронный высокочастотный]                   |
| Маркировка CE                                          | Да                                                 |
| Знак пожароопасности                                   | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850 °C, продолжительность 5 с          |
| Технические характеристики освещения                   |                                                    |
| Количество источников света                            | 1                                                  |


| Цвет источника света                            | Нейтральный белый 840 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                       |
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт      |
| Энергопотребление                               | 28 В                  |
| Механические компоненты и корпус                |                       |
| Общая длина                                     | 1 223 мм              |

Pentura Mini

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Соответствие требованиям и область применения |                         |
| Код защиты от проникновения (IP)              | IP20 [Защита пальцев]   |
| Класс защиты IEC                              | Класс безопасности II   |
| Условия эксплуатации                          |                         |
| Подходит для случайного переключения          | Не применимо            |
| Данные об изделии                             |                         |
| Название продукта для заказа                  | TCH128 1xTL5-28W/840 HF |
| Полное название продукта                      | TCH128 1xTL5-28W/840 HF |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Полный код продукта                   | 871155914855799 |
| Код заказа                            | 910502537718    |
| Материал № (12NC)                     | 910502537718    |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1               |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8711559148557   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 16              |
| EAN/UPC — короб                       | 8711559804552   |

Чертеж размеров



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Product                 | A        |
| TCH128 1xTL5-28W/840 HF | 1 223 mm |

