



# Pentura Mini

## TCH128 1xTL5-28W/830 HF

1, TL5, 28 W, 830 Varm hvid, Elektronisk højfrekvens

Pentura Mini TCH128 er en ultraslank dekorationsliste til boligformål. En omkostningseffektiv, monteringsklar minilysstofrørsløsning. Pentura Mini TCH128 har miniaturlysstofrørsteknologiens energibesparende egenskaber foruden letvægts elektronik og patenterede indvendige reflektorer for at give bedre lysfunktion. Pentura Mini-listernes slanke letvægtsdesign gør, at de er lette at installere, også hvor der er begrænset plads, f.eks. over arbejdsborde og arbejdspladser i hjemmet, i hjemmekontoret og i rekreative miljøer. Pentura Mini's slanke letvægtsdesign giver et klart lys hvor der er behov for det, selv hvor der er begrænset plads. Pentura Mini TCH128-liste er monteret med lyskilder, en robust lysspreder af polycarbonat og alt monteringsstilbehør, der reducerer installationstiden til et minimum. Listerne er gennemtrådede med aftagelige endedæksler i begge ender, som dækker trykknaptilslutningsblokkene, for at sikre enkel tilslutning og gennemtrådning.

### Produkt data

| Generelle oplysninger |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Kode for lampeserie   | TL5 [TL5]                                       |
| Forkobling            | HF [Elektronisk højfrekvens]                    |
| CE-mærke              | Ja                                              |
| Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader |
| Glødetrådtest         | Temperatur 850 °C, varighed 5 s                 |
| Lysteknisk            |                                                 |
| Antal lyskilder       | 1                                               |
| Lyskildefarve         | 830 Varm hvid                                   |


| Drift og el                       |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Indgangsspænding                  | 220 til 240 V            |
| Strømforbrug                      | 28 W                     |
| Mekanik og armaturhus             |                          |
| Samlet længde                     | 1.223 mm                 |
| Godkendelse og anvendelsesområde  |                          |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II      |

Pentura Mini

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Anvendelsesbetingelser        |                         |
| Velegnet til tilfældigt skift | Ikke relevant           |
| Produktdata                   |                         |
| Ordreproduktnavn              | TCH128 1xTL5-28W/830 HF |
| Det fulde produktnavn         | TCH128 1xTL5-28W/830 HF |
| Full EOC                      | 871155914856499         |
| Ordrekode                     | 14856499                |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)                                  | 910502537818  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711559148564 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 16            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711559804569 |

Målskitse



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Product                 | A        |
| TCH128 1xTL5-28W/830 HF | 1.223 mm |

