



Pentura Mini

TCH128 1xTL5-28W/830 HF

1, TL5, 28 W, 830 varmhvit, Elektronisk høyfrekvens

Pentura Mini TCH128 er en supertynn pyntelist til husholdningsbruk. En økonomisk lysstoffrørsløsning i minityr som er klar til installasjon. Pentura Mini TCH128 inneholder energisparende teknologi for miniatyrlysstoffrør kombinert med lettvektselektronikk og en patentert innvendig reflektor for forbedret belysningseffekt. Pentura Minis tynne lettvektsdesign gjør listen enkel å montere, selv med begrenset plass, f.eks. over arbeidsbenker og -stasjoner hjemme, på hjemmekontoret og rekreasjonsområder, osv. Pentura Minis tynne lettvektsdesign sørger for skarpt lys etter behov, selv med begrenset plass på installasjonsstedet. Pentura Mini TCH128 lister er utstyrt med lyskilde, en solid spreader av polykarbonat og alt monteringsstilbehør, noe som reduserer installeringstiden til et minimum. Listene er gjennomkablet med avtakbare endedeksler i begge ender som dekker koblingsblokker med trykknappbrytere for enkel kobling og gjennomkabling.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]
Forkobling	HF [Elektronisk høyfrekvens]
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Teknisk belysning	
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V


Effektforbruk	28 W
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	1 223 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Pentura Mini

Produktdata	
Produkt navn for bestilling	TCH128 1xTL5-28W/830 HF
Fullstendig produkt navn	TCH128 1xTL5-28W/830 HF
Full EOC	871155914856499
Lokal kodebeskrivelse	3303760
Bestillingskode	14856499
Materialenr. (12NC)	910502537818

Lokal bestillingskode	3303760
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559148564
SAP-teller – pakker per utvendige	16
EAN/UPC – boks	8711559804569

Målskisse



Product	A
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1 223 mm

