



# Zadora, fixed

## QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

1, 45 W, 12 V, Chrómová

Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions. Maintenance is made easy by direct lamp access.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie              |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Pätica                            | GU5.3 [GU5.3] |
| Predradník                        | -             |
| Technológia osvetlenia            | LED           |
| Hodnotový rebríček                | Hodnota       |
| Svetelné technické                |               |
| Počet svetelných zdrojov          | 1             |
| Rozptyl svetelného lúča svietidla | 108°          |
| Prevádzkové a elektrické          |               |
| Vstupné napätie                   | 12 V          |
| Sieťová frekvencia                | 50 to 60 Hz   |
| Vstupná frekvencia                | 50 až 60 Hz   |
| Spotreba                          | 45 W          |
| Teplota                           |               |
| Široký rozsah okolitých teplôt    | -10 až +35 °C |

| Ovládanie a stmievanie              |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Napájač/napájací zdroj/transfómátor | -                                 |
| Mechanické časti a teleso           |                                   |
| Farba telesa                        | Chrómová                          |
| Celková dĺžka                       | 37 mm                             |
| Celková šírka                       | 225 mm                            |
| Celková výška                       | 225 mm                            |
| Rozmery (výška x šírka x hĺbka)     | 225 x 225 x 37 mm                 |
| Schválenie a použitie               |                                   |
| Krytie IP                           | IP20 [Ochrana pred dotykou rukou] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz)    | IK03 [0,3 J]                      |
| Trieda ochrany IEC                  | Bezpečnostná trieda II            |
| Údaje o produkte                    |                                   |
| Objednávkový názov produktu         | QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR   |
| Úplný názov produktu                | QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR   |
| Úplný kód produktu                  | 871155957321299                   |
| Objednávkový kód                    | 57321299                          |

## Zadora, fixed

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Č. materiálu (12NC)               | 910502538118  |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1             |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8711559573212 |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 80            |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN/UPC – balenie | 8711559573533 |
|-------------------|---------------|

### Rozmerový obrázok

