



Zadora, fixed

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

1, 45 W, 12 V, Aluminio

Zadora es una gama de downlights empotradas para lámparas halógenas microicas MASTERLine de 35 y 50 mm (con haces de 8°, 24°, 36° y 60°) y lámparas de aluminio Twistline. Está disponible en versiones fija y ajustable, la última ofrece una orientación de 30° desde la vertical. Los downlights Zadora también están disponibles en versiones de kit fáciles de instalar. El mantenimiento es sencillo gracias al acceso directo a la lámpara.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]	Driver/unidad de alimentación/transformador	-
Equipo	-	Mecánicos y de carcasa	
Lighting Technology	LED	Color de la carcasa	Aluminio
Escalera de valor	Esencial	Longitud global	33 mm
Datos técnicos de la luz		Anchura global	170 mm
Número de fuentes de luz	1	Altura global	170 mm
Apertura del haz de luz de la luminaria	108°	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	170 x 170 x 33 mm
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	12 V	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Line Frequency	50 to 60 Hz	Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Consumo de energía	45 W	Datos de producto	
Temperatura		Nombre de producto del pedido	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C	Nombre completo del producto	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
		Full EOC	871155957323699

Zadora, fixed

Código de pedido	57323699
Código 12NC	910502538318
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559573236

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	80
Embalaje con código EAN/UPC	8711559573557

Plano de dimensiones

