



Zadora állítható

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

1, 45 W, 12 V, Fehér

A Zadora egy süllyesztett mélysugárzócsalád MASTERLine 35 és 50 mm átmérőjű dikroikus halogén fényforrásokhoz (8°, 24°, 36° és 60° sugárzási szöggel) és Twistline Alu lámpákhoz. Rögzített vagy állítható változatokban érhető el, ez utóbbi 30°-os döntési szöget tesz lehetővé a függőleges síktól. A Zadora mélysugárzók felszerelésre kész KIT változatokban is elérhetők. A karbantartás során a fényforrás közvetlenül hozzáférhető.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működtető szerelvény	-
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Érték

Technikai adatok	
Fényforrások száma	1
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	108°

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	12 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	45 W
Csatlakoztatás	-

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Meghajtó/tápegység/transzformátor	-

Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Teljes hossz	75 mm
Teljes szélesség	322 mm
Teljes magasság	322 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	322 x 322 x 75 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK00 [Védelem nélküli]
IEC védelmi osztály	III. biztonsági osztály

Zadora állítható

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH
Teljes terméknev	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH
Full EOC	871155957328199
Rendelési kód	57328199
Cikkszám (12NC)	910502538418
Helyi kód	QGC570050BRWH

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559573281
Számláló – csomag külső dobozonként	80
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559573601

Méretezett rajza

