



Zadora nastaviteľné

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

1, 45 W, 12 V, Biela

Vstavané svietidlá s priamym vyžarovaním Zadora sú určené pre dichroické halogénové žiarovky MASTERLine 35 a 50 mm (s uhlami vyžarovania 8°, 24°, 36° a 60°) a pre žiarovky Twistline Alu. K dispozícii sú pevné a nastaviteľné verzie, ktoré umožňujú natočenie od vertikály o 30°. Zadora je k dispozícii tiež v kit verzii pripravej na montáž. Údržba je jednoduchá cez priamy prístup k svetelnému zdroju.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Predradník	-
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Hodnota
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Rozptyl svetelného lúča svietidla	108°
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	12 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	45 W
Zapojenie	-

Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-10 až +35 °C
Ovládanie a stmievanie	
Napájač/napájací zdroj/transformátor	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	75 mm
Celková šírka	322 mm
Celková výška	322 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	322 x 322 x 75 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK00 [Žiadna ochrana]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda III

Zadora nastaviteľné

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH
Úplný názov produktu	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH
Úplný kód produktu	871155957328199
Objednávkový kód	57328199
Č. materiálu (12NC)	910502538418

Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711559573281
Čitateľ – počet balení v krabici	80
EAN/UPC – balenie	8711559573601

Rozmerový obrázok

