



Zadora regulowana

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

1, 45 W, 12 V, Aluminium

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

Dane produktu

Informacje ogólne		Temperatura	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C
Osprzęt	-	Układy sterowania i ściemnianie	
Lighting Technology	LED	Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	-
Tier	Wartość	Mechanika i korpus	
Dane techniczne oświetlenia		Kolor Korpusu	Aluminium
Liczba źródeł światła	1	Całkowita długość	37 mm
Kąt rozsyłu światła oprawy	108°	Całkowita szerokość	225 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Całkowita wysokość	225 mm
Napięcie wejściowe	12 V	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	225 x 225 x 37 mm
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Certyfikaty i zastosowania	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Zużycie energii	45 W	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK00 [Brak ochrony]
Połączenie	-		

Zadora regulowana

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa III
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Pełna nazwa produktu	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Full EOC	871155957331199
Kod zamówienia	57331199

Materiał Nr (12NC)	910502538718
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559573311
Numerator - Packs per outer box	80
EAN/UPC – Opakowanie	8711559573632

Rysunki techniczne

