




Zadora, fixed

QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH

1, 50 W, GZ10, 230 V, Klasa bezpieczeństwa II, Biel

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GZ10 [GZ10]
Osprzęt	-
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu światła oprawy	40°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	50 W
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	-
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	37 mm
Całkowita szerokość	225 mm
Całkowita wysokość	225 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	225 x 225 x 37 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Zadora, fixed

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH
Pełna nazwa produktu	QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH
Full EOC	871155957304500
Kod zamówienia	57304500

Materiał Nr (12NC)	910502540018
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559573045
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559573045

Rysunki techniczne

