



# Zadora, fixed

## QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH

1 pc - Halogen Twistline - 50 W - GZ10 - Lamp(s) included - 230 V - Güvenlik sınıfı II - White

Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions. Maintenance is made easy by direct lamp access.

### Ürün veri


| Genel Bilgiler             |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Işık kaynağı sayısı        | 1 [ 1 pc]                                        |
| Lamba ailesi kodu          | HAL-R [ Halogen Twistline]                       |
| Işık kaynağının ışın açısı | 40 °                                             |
| Lamba gücü                 | 50 W                                             |
| Kapak Tabanı               | GZ10 [ GZ10]                                     |
| Birleşik paket             | Lamp(s) included                                 |
| Sürücü                     | -                                                |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo   | No [ -]                                          |
| Koruma sınıfı IEC          | Güvenlik sınıfı II                               |
| Montaj                     | No [ -]                                          |
| Ateşleme teli testi        | Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn                       |
| Alev alma işareti          | F [ For mounting on normally flammable surfaces] |
| CE işareti                 | CE mark                                          |
| ENEC işareti               | -                                                |

| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Giriş Voltajı                            | 230 V                                 |
| Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza           |                                       |
| Renk                                     | White                                 |
| Onay ve Uygulama                         |                                       |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı             | IP20 [ Parmak korumalı]               |
| Uygulama Koşulları                       |                                       |
| Rastgele anahtara uygun                  | Geçerli değil                         |
| Ürün Verileri                            |                                       |
| Tam ürün kodu                            | 871155957304500                       |
| Sipariş ürün adı                         | QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH |
| EAN/UPC - Ürün                           | 8711559573045                         |
| Sipariş kodu                             | 57304500                              |
| Numeratör - Paket Başına Miktar          | 1                                     |

## Zadora, fixed

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1            |
| Malzeme No. (12NC)                         | 910502540018 |
| Net Ağırlık (Parça Başı)                   | 0,210 kg     |

### Boyutlu çizim



Zadora Fixed QBS570

