



Zadora nastaviteľné

QBD570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH

1, 50 W, GZ10, 230 V, Bezpečnostná trieda II, Biela

Vstavané svietidlá s priamym vyžarovaním Zadora sú určené pre dichroické halogénové žiarovky MASTERLine 35 a 50 mm (s uhlami vyžarovania 8°, 24°, 36° a 60°) a pre žiarovky Twistline Alu. K dispozícii sú pevné a nastaviteľné verzie, ktoré umožňujú natočenie od vertikály o 30°. Zadora je k dispozícii tiež v kit verzii pripravenej na montáž. Údržba je jednoduchá cez priamy prístup k svetelnému zdroju.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Teplota	
Pätica	GZ10 [GZ10]	Široký rozsah okolitých teplôt	-10 až +35 °C
Predradník	-	Ovládanie a stmievanie	
Technológia osvetlenia	LED	Napájač/napájací zdroj/transformátor	
Hodnotový rebríček	Hodnota	Mechanické časti a teleso	
Svetelné technické		Farba telesa	Biela
Počet svetelných zdrojov	1	Celková dĺžka	75 mm
Rozptyl svetelného lúča svietidla	40°	Celková šírka	322 mm
Prevádzkové a elektrické		Celková výška	322 mm
Vstupné napätie	230 V	Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	322 x 322 x 75 mm
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz	Schválenie a použitie	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz	Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Spotreba	50 W	Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK00 [Žiadna ochrana]
Zapojenie	-	Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Zadora nastaviteľné

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	QBD570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH
Úplný názov produktu	QBD570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH
Úplný kód produktu	871155957312000
Objednávkový kód	57312000
Č. materiálu (12NC)	910502540418

Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711559573120
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711559573120

Rozmerový obrázok

