



Pentura Mini CC

TCH129 1xTL5-14W/830 HF

1, TL5, 14 W, 830 blanco cálido, Electrónico, alta frecuencia

Pentura Mini CC TCH129 es una regleta decorativa ultra plana para aplicaciones como foseados. Esta solución rentable y lista para instalar combina las ventajas de ahorro energético de la tecnología de lámpara fluorescente TL5 con balasto electrónico y un reflector interno patentado que mejora el rendimiento lumínico. Pentura Mini CC TCH129 incorpora conexiones macho/hembra y un interruptor para el funcionamiento individual sobre escritorios y mesas, en el hogar y entornos recreativos.

Datos del producto


Información general	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]
Equipo	HF [Electrónico, alta frecuencia]
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	1
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Consumo de energía	14 W

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	605 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TCH129 1xTL5-14W/830 HF
Nombre completo del producto	TCH129 1xTL5-14W/830 HF
Full EOC	871155900874599
Código de pedido	00874599
Código 12NC	910502545918
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559008745

Pentura Mini CC

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	16
Embalaje con código EAN/UPC	8711559804583

Plano de dimensiones



Product	A
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm

