



Pentura Mini CC

TCH129 1xTL5-14W/830 HF

1, TL5, 14 W, 830 barwa ciepło-biała, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Pentura Mini CC TCH129 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym. To ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię miniaturowej świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Pentura Mini CC TCH129 posiada zespół wtyczkowy i włącznik/wyłącznik do indywidualnej obsługi nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku.

Dane produktu


Informacje ogólne		Zużycie energii	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	14 W	
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]	Mechanika i korpus	
Znak CE	Tak	Całkowita długość	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	605 mm	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Certyfikaty i zastosowania	
Dane techniczne oświetlenia		Kod stopnia ochrony	
Liczba źródeł światła	1	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]	
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Klasa ochrony IEC	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Klasa bezpieczeństwa II	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Warunki dotyczące zastosowań	
		Nadaje się do losowego przełączania	
		Nie dotyczy	
		Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		TCH129 1xTL5-14W/830 HF	
		Pełna nazwa produktu	
		TCH129 1xTL5-14W/830 HF	

Pentura Mini CC

Full EOC	871155900874599
Kod zamówienia	00874599
Materiał Nr (12NC)	910502545918
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559008745

Numerator - Packs per outer box	16
EAN/UPC – Opakowanie	8711559804583

Rysunki techniczne



Product	A
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm

