



Pentura Mini mit Schalter

TCH129 1xTL5-28W/840 HF

1, TL5, 28 W, 840 Neutralweiß, Elektronisch, Hochfrequenz

Philips Pentura Mini TCH129 ist eine extrem kleine und dekorative Lichtleiste, die eine Installation in Bereichen ermöglicht, in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht, wie z.B. in Vitrinen, Regalen, Vouten etc. Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse, bietet die Vorteile der TL5-Lampentechnologie wie z.B. miniaturisierte Leuchten in schlanker Bauform. Die Lieferung erfolgt mit vorinstallierter Lampe in den Lichtfarben 830 oder 840. Die 35 W Ausführung wird generell ohne Lampe geliefert, in jedem Fall ist aber eine dekorative Längsprismenabdeckung enthalten. Die Durchgangsverdrahtung (2 x 1,5 mm²) bietet die Möglichkeit einer Lichtbandanordnung. Pentura Mini TCH129 verfügt über Steckanschlussklemmen, sowie ein Stecker-/Buchsensystem, was eine noch schnellere Installation und Weiterverdrahtung gewährleistet. Das benötigte Montage- und elektrisches Verbindungszubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	840 Neutralweiß	
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Betrieb und Elektrik	
CE-Zeichen	Ja	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Energieverbrauch	28 W
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Genehmigung und Anwendung	
Lichttechnische Daten		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Anzahl Lichtquellen	1	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Pentura Mini mit Schalter

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten Nicht anwendbar

Produktdaten

Bestell-Produktname	TCH129 1xTL5-28W/840 HF
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCH129 1xTL5-28W/840 HF
Gesamt-Produktcode	871155900877699
Bestellcode	00877699

Material-Nr. (12NC)	910502546818
---------------------	--------------


Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559008776
-------------------------	---------------

Zähler – Pakete pro Außenkarton	16
---------------------------------	----

EAN Umverpackung	8711559804675
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	A
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1.205 mm

