



Pentura Mini CC

TCH129 1xTL5-28W/840 HF

1, TL5, 28 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokich częstotliwości

Pentura Mini CC TCH129 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym. To ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię miniaturowej świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Pentura Mini CC TCH129 posiada zespół wtyczkowy i włącznik/wyłącznik do indywidualnej obsługi nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V


Zużycie energii	28 W
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCH129 1xTL5-28W/840 HF
Pełna nazwa produktu	TCH129 1xTL5-28W/840 HF
Full EOC	871155900877699
Kod zamówienia	00877699
Materiał Nr (12NC)	910502546818

Pentura Mini CC

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559008776
Numerator - Packs per outer box	16

EAN/UPC – Opakowanie	8711559804675
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	A
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1 205 mm

