



Pentura Mini CC

TCH129 1xTL5-28W/830 HF

1 pieza - TL5 - 28 W - 830 blanco cálido - Electrónico alta frecuencia


Pentura Mini CC TCH129 es una regleta decorativa ultra plana para aplicaciones como foseados. Esta solución rentable y lista para instalar combina las ventajas de ahorro energético de la tecnología de lámpara fluorescente TL5 con balasto electrónico y un reflector interno patentado que mejora el rendimiento lumínico. Pentura Mini CC TCH129 incorpora conexiones macho/hembra y un interruptor para el funcionamiento individual sobre escritorios y mesas, en el hogar y entornos recreativos.

Datos del producto

Información general		Mecánicos y de carcasa	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Longitud total	1205 mm
Código familia de lámparas	TL5 [TL5]	Aprobación y aplicación	
Potencia de la lámpara	28 W	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Temperatura de color	830 blanco cálido	Datos de producto	
Con lámpara incluida	K	Código de producto completo	871155900878399
Equipo	Electrónico alta frecuencia	Nombre de producto del pedido	TCH129 1xTL5-28W/830 HF
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	EAN/UPC - Producto	8711559008783
Lista para instalar	KIT	Código de pedido	00878399
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Cantidad por paquete	1
Marca de inflamabilidad	F [F]	Numerador - Paquetes por caja exterior	16
Marca CE	Marcado CE	N.º de material (12NC)	910502546918
Operativos y eléctricos		Peso neto (pieza)	0,625 kg
Tensión de entrada	220-240 V		

Pentura Mini CC

Plano de dimensiones



Pentura Mini TCH128

