




Tempo 2 RVP251

RVP251 CDM-TD150W/830 IC A

MASTERColour CDM-TD, 150 W, Asymmetrisch

Tempo is een complete schijnwerperreeks met een ruime keuze uit lamptypen en symmetrische en asymmetrische reflectors. De reeks is bij uitstek geschikt voor een aantal buitentoepassingen, uiteenlopend van de verlichting van architecturale elementen, gevels en billboards tot het verlichten van terreinen voor bijvoorbeeld recreatiesport. De reeks is nu uitgebreid met Tempo 1, een kleinere 70 W uitvoering die leverbaar is met verschillende lichtbronnen. De compacte behuizing en metallic grijze afwerking garanderen een optimale visuele integratie. De reflectors van geanodiseerd aluminium zorgen voor een zeer efficiënte bundelverdeling. De nylon boutkapjes vormen een goniometrisch richtapparaat voor eenvoudige afstelling en uitlijning. Toegang tot de lamp en het VSA kan snel en eenvoudig via het scharnierende frontglas met de snelverbindingssklemmen van roestvast staal. Tempo 1, 2 en 3 voldoen aan RoHS.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]
VSA	CONV [Conventioneel]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	1 jaar
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	830 warmwit

Type lichtkap	Vlak glas
Optiektype buiten	Asymmetrisch
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO	{NO} - W
Totale opgenomen vermogen CLO	{NO} - W
Energieverbruik	150 W
Arbeidsfactor	0.85
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-

Tempo 2 RVP251

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-25 tot +35 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	346 mm
Totale breedte	363 mm
Totale hoogte	118 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,123 m²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	118 x 363 x 346 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK07 [2 J versterkt]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RVP251 CDM-TD150W/830 IC A
Volledige productnaam	RVP251 CDM-TD150W/830 IC A
Full EOC	871155914956100
Beschrijving lokale code	RVP251CDMTD15KA
Bestelcode	14956100
Materiaalnr. (12NC)	910502547018
Lokale code	RVP251CDMTD15KA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559149561
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559149561

Maatschets

