




Tempo 2 RVP251

RVP251 CDM-TD150W/830 IC S

MASTERColour CDM-TD, 150 W, Symetryczny

Tempo jest kompletną rodziną projektorów z szerokim wachlarzem źródeł światła i wersji optycznych (rozsył symetryczny i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 9007), zapewnia łatwą integrację z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Anodyzowany, aluminiowy, młotkowany odbłyśnik o wysokiej sprawności zapewnia efektywny rozsył światła. Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki i łatwy dostęp do lampy i osprzętu. Oprawy Tempo 1, 2 i 3 są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	1 rok
Oznaczenie ENEC	-
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ klosza	Szyba płaska
Typ optyki na zewnątrz	Symetryczny

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	{NO} - W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	{NO} - W
Zużycie energii	150 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do +35°C
Układy sterowania i ściemniania	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Tempo 2 RVP251

Stały strumień świetlny	Nie
-------------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Szary
Kształt klosza/soczewki	Plaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	346 mm
Całkowita szerokość	363 mm
Całkowita wysokość	118 mm
Efektywny obszar projekcji	0,123 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	118 x 363 x 346 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
---------------------	--

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmacniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RVP251 CDM-TD150W/830 IC S
Pełna nazwa produktu	RVP251 CDM-TD150W/830 IC S
Full EOC	871155914957800
Kod zamówienia	14957800
Materiał Nr (12NC)	910502547118
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559149578
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559149578

Rysunki techniczne

