



Tempo 2 mittlere Bauform

RVP251 SON-TPP150W K IC S

SON-T PIA Plus, 150 W, Symmetrisch

Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus. Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen. So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden. Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein. Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung. Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen. Sowohl die Lampe als auch das Vorschaltgerät sind über mit Edelstahlclips fixierte, aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und kostengünstig durchgeführt werden können. Je nach gewünschter Leistungsklasse sehen Tempo 1, Tempo 2 oder Tempo 3 zur Verfügung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Lampenfamiliencode	SON-TPP [SON-T PIA Plus]	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	25
Garantiedauer	1 Jahre	Farbe der Lichtquelle	220 Gold
ENEC-Zeichen	-	Typ optische Abdeckung	Flachglas
EU RoHS-konform	Ja	Optik im Außenbereich	Symmetrisch

Tempo 2 mittlere Bauform

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	{NO} - W
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer	{NO} - W
Energieverbrauch	150 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Kabel	-

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	Glas
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Grau

Form optische Abdeckung	Flach
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	346 mm
Gesamte Breite	363 mm
Gesamte Höhe	118 mm
Effektive Projektionsfläche	0,123 m²
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	118 x 363 x 346 mm

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [2 J verstärkt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Produktdaten

Bestell-Produktname	RVP251 SON-TPP150W K IC S
Gesamtbezeichnung des Produkts	RVP251 SON-TPP150W K IC S
Gesamt-Produktcode	871155914967700
Bestellcode	14967700
Material-Nr. (12NC)	910502548118
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559149677
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559149677

Abmessungsskizzen

Tempo 2 mittlere Bauform

