



RVP351

RVP351 HPI-TP250W K IC A

MASTER HPI-T Plus, 250 W, Asymétrique

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Données du produit

Informations générales		Type de cache optique/de lentille	
Code famille lampe	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]	Type d'optique d'extérieur	Verre plat
Appareillage	CONV [Classique]		Asymétrique
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Garantie	1 ans	Tension d'entrée	230 V
Marquage ENEC	-	Fréquence linéaire	50 Hz
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Consommation électrique CLO initiale	{NO} - W
Conforme à RoHS	Oui	Puissance électrique fin CLO	{NO} - W
		Consommation électrique	250 W
		Facteur de puissance (fraction)	0.85
		Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
		Câble	-
Données techniques de l'éclairage			
Rendement du flux lumineux vers le haut	0		
Température de couleur corrélée (nom.)	4500 K		
Indice de rendu de couleur (IRC)	65		
Température de couleur	645 blanc neutre		

RVP351

Température	
Gamme de températures ambiantes	-25 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Gris
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	428 mm
Largeur totale	464 mm
Hauteur totale	146 mm
Surface projetée effective	0,165 m²

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 146 x 464 x 428 mm	
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RVP351 HPI-TP250W K IC A
Nom de produit complet	RVP351 HPI-TP250W K IC A
Code EOC	871155914970700
Code de commande	14970700
Code 12NC	910502548418
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559149707
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559149707

Schéma dimensionnel

