



# Tempo 3 große Bauform

## RVP351 HPI-TP250W K IC S

MASTER HPI-T Plus, 250 W, Symmetrisch

Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus. Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen. So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden. Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein. Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung. Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen. Sowohl Lampe als auch Vorschaltgerät sind über die mit Edelstahlclips fixierte aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und damit kostengünstig durchgeführt werden können.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Lampenfamiliencode       | HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]     |
| Betriebsgerät            | CONV [Herkömmlich]             |
| CE-Zeichen               | Ja                             |
| Garantiedauer            | 1 Jahre                        |
| ENEC-Zeichen             | -                              |
| Glühfadentest            | Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s |
| EU RoHS-konform          | Ja                             |

| Lichttechnische Daten               |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0               |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 4500 K          |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 65              |
| Farbe der Lichtquelle               | 645 Neutralweiß |
| Typ optische Abdeckung              | Flachglas       |
| Optik im Außenbereich               | Symmetrisch     |

## Tempo 3 große Bauform

### Betrieb und Elektrik

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Eingangsspannung                                             | 230 V                          |
| Netzfrequenz                                                 | 50 Hz                          |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation        | {NO} - W                       |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | {NO} - W                       |
| Energieverbrauch                                             | 250 W                          |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                                  | 0.85                           |
| Elektrischer Anschluss                                       | Schraubanschlussblock, 3-polig |
| Kabel                                                        | -                              |

### Temperatur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -25 bis +35 °C |
|----------------------------|----------------|

### Lichtregelung und Dimmen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Dimmbar               | Nein |
| Konstanter Lichtstrom | Nein |

### Mechanik und Gehäuse

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gehäusematerial             | Aluminiumdruckguss |
| Reflektor-Material          | Aluminium          |
| Optisches Material          | Aluminium          |
| Material optische Abdeckung | Glas               |
| Befestigungsmaterial        | Stahl              |
| Gehäusefarbe                | Grau               |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Form optische Abdeckung             | Flach              |
| Veredelung optische Abdeckung       | Klar               |
| Gesamte Länge                       | 428 mm             |
| Gesamte Breite                      | 464 mm             |
| Gesamte Höhe                        | 146 mm             |
| Effektive Projektionsfläche         | 0,165 m²           |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 146 x 464 x 428 mm |


### Genehmigung und Anwendung

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)        | IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK07 [2 J verstärkt]                                            |
| IEC-Schutzklasse      | Schutzklasse I                                                  |

### Produktdaten

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Bestell-Produktname             | RVP351 HPI-TP250W K IC S |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | RVP351 HPI-TP250W K IC S |
| Gesamt-Produktcode              | 871155914971400          |
| Bestellcode                     | 14971400                 |
| Material-Nr. (12NC)             | 910502548518             |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711559149714            |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 1                        |
| EAN Umverpackung                | 8711559149714            |

## Abmessungsskizzen



## Tempo 3 große Bauform

