



Tempo 3 RVP351

RVP351 HPI-TP250W K IC S

MASTER HPI-T Plus, 250 W, Simétrica

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is ideally suited to a variety of outdoor applications – from architectural, facade and billboard lighting to area and (recreational) sports lighting. Besides the Tempo 1, 2 and 3 versions, the range features the high-power Tempo 4, which is available with a variety of light sources up to 2000 W and features an external gear unit. Designed for medium to large-scale floodlighting of sports facilities and similar areas, it is available in single or double-lamp versions and with a choice of narrow or wide-beam optics. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. Access to the lamp and gear is quick and easy, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
Equipamento	CONV [Convencional]
Marca CE	Sim
Período de garantia	1 anos
Marca ENEC	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Temperatura de cor correlacionada	4500 K

Color rendering index (CRI)	65
Cor da fonte de luz	645 branco neutro
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Tipo de ótica exterior	Simétrica
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de linha	50 Hz
Consumo de energia CLO inicial	{NO} - W
Consumo de energia CLO final	{NO} - W
Consumo de Energia	250 W
Fator de potência (Fração)	0.85

Tempo 3 RVP351

Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Cabo	-

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 a +35 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Cinzentos
Forma do difusor ótico	Plana
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	428 mm
Largura total	464 mm
Altura total	146 mm

Área projetada eficaz	0,165 m²
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	146 x 464 x 428 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RVP351 HPI-TP250W K IC S
Nome do produto completo	RVP351 HPI-TP250W K IC S
Código do produto completo	871155914971400
Código de encomenda	14971400
N.º material (12NC)	910502548518
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711559149714
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8711559149714

Desenho dimensional

