




Tempo 3 RVP351

RVP351 HPI-TP400W K IC A

MASTER HPI-T Plus, 400 W, Aszimmetrikus

A Tempo fényvetőcsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható. A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás. A fényforráshoz és az előtétéhez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
Működtető szerelvény	CONV [Hagyományos]
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	1 év
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4500 K
Színvisszaadási index (CRI)	65

A fényforrás színe	645 semleges fehér
Optikai búra típusa	Lapos üveg
Optikai típus – kültéri	Aszimmetrikus
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	{NO} - W
Végző állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	{NO} - W
Teljesítményfelvétel	400 W
Teljesítménytényező (tört)	0.85
Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk

Tempo 3 RVP351

Kábel	-
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 – +35 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	428 mm
Teljes szélesség	464 mm
Teljes magasság	146 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,165 m²

Méret (magasság x szélesség x mélység)	146 x 464 x 428 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07 [2 J-ig megerősített]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	RVP351 HPI-TP400W K IC A
Teljes terméknév	RVP351 HPI-TP400W K IC A
Full EOC	871155914972100
Rendelési kód	14972100
Cikkszám (12NC)	910502548618
Helyi kód	RVP351HPITP400K
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559149721
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559149721

Méretezett rajza

