



Tempo 3 RVP351

RVP351 HPI-TP400W K IC A

MASTER HPI-T Plus, 400 W, Asymmetrisch

Tempo is een complete schijnwerperreeks met een ruime keuze uit lamptypen en symmetrische en asymmetrische reflectors. De reeks is bij uitstek geschikt voor een aantal buitentoepassingen, uiteenlopend van de verlichting van architecturale elementen, gevels en billboards tot het verlichten van terreinen voor bijvoorbeeld recreatiesport. De reeks is nu uitgebreid met Tempo 1, een kleinere 70 W uitvoering die leverbaar is met verschillende lichtbronnen. De compacte behuizing en metallic grijze afwerking garanderen een optimale visuele integratie. De reflectors van geanodiseerd aluminium zorgen voor een zeer efficiënte bundelverdeling. De nylon boutkapjes vormen een goniometrisch richtapparaat voor eenvoudige afstelling en uitlijning. Toegang tot de lamp en het VSA kan snel en eenvoudig via het scharnierende frontglas met de snelverbindingssklemmen van roestvast staal. Tempo 1, 2 en 3 voldoen aan RoHS.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
VSA	CONV [Conventioneel]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	1 jaar
ENEC-markering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4500 K
Kleurweergave-index (CRI)	65

Kleur lichtbron	645 neutraalwit
Type lichtkap	Plat glas
Optiektype buiten	Asymmetrisch
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO	{NO} - W
Totale opgenomen vermogen CLO	{NO} - W
Energieverbruik	400 W
Arbeidsfactor	0.85
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok

Tempo 3 RVP351

Kabel	-
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 tot +35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	428 mm
Totale breedte	464 mm
Totale hoogte	146 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,165 m²

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 146 x 464 x 428 mm	
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK07 [2 J versterkt]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RVP351 HPI-TP400W K IC A
Volledige productnaam	RVP351 HPI-TP400W K IC A
Full EOC	871155914972100
Beschrijving lokale code	RVP351HPITP40KA
Bestelcode	14972100
Materiaalnr. (12NC)	910502548618
Lokale code	RVP351HPITP40KA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559149721
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559149721

Maatschets

