



Tempo 3 RVP351

RVP351 HPI-TP400W K IC A

MASTER HPI-T Plus, 400 W, Asymetryczny

Tempo jest kompletną rodziną projektorów z szerokim wachlarzem źródeł światła i wersji optycznych (rozsył symetryczny i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 9007), zapewnia łatwą integrację z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Anodyzowany, aluminiowy, młotkowany odbłyśnik o wysokiej sprawności zapewnia efektywny rozsył światła. Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki i łatwy dostęp do lampy i osprzętu. Oprawy Tempo 1, 2 i 3 są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	1 rok
Oznaczenie ENEC	-
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	65
Barwa źródła światła	645 barwa biała neutralna
Typ klosza	Szyba płaska

Typ optyki na zewnątrz	Asymetryczny
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	{NO} - W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	{NO} - W
Zużycie energii	400 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do +35°C

Tempo 3 RVP351

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Szary
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	428 mm
Całkowita szerokość	464 mm
Całkowita wysokość	146 mm
Efektywny obszar projekcji	0,165 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	146 x 464 x 428 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmacniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RVP351 HPI-TP400W K IC A
Pełna nazwa produktu	RVP351 HPI-TP400W K IC A
Full EOC	871155914972100
Kod zamówienia	14972100
Materiał Nr (12NC)	910502548618
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559149721
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559149721

Rysunki techniczne

