



# RVP351

## RVP351 HPI-TP400W K IC S

MASTER HPI-T Plus, 400 W, Symétrique

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

### Données du produit

| Informations générales                  |                               |                                      |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Code famille lampe                      | HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]    | Type de cache optique/de lentille    | Verre plat                            |
| Appareillage                            | CONV [Classique]              | Type d'optique d'extérieur           | Symétrique                            |
| Marquage CE                             | Oui                           | Fonctionnement et électricité        |                                       |
| Garantie                                | 1 ans                         | Tension d'entrée                     | 230 V                                 |
| Marquage ENEC                           | -                             | Fréquence linéaire                   | 50 Hz                                 |
| Essai au fil incandescent               | Température 850 °C, durée 5 s | Consommation électrique CLO initiale | {NO} - W                              |
| Conforme à RoHS                         | Oui                           | Puissance électrique fin CLO         | {NO} - W                              |
| Données techniques de l'éclairage       |                               | Consommation électrique              | 400 W                                 |
| Rendement du flux lumineux vers le haut | 0                             | Facteur de puissance (fraction)      | 0.85                                  |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 4500 K                        | Connexion                            | Bornier de raccordement à vis 3 pôles |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 65                            | Câble                                | -                                     |
| Température de couleur                  | 645 blanc neutre              |                                      |                                       |

# RVP351

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Température</b>                        |                               |
| Gamme de températures ambiantes           | -25 à +35 °C                  |
| <b>Commandes et gradation</b>             |                               |
| Variation de l'intensité lumineuse        | Non                           |
| Flux lumineux constant                    | Non                           |
| <b>Mécanique et boîtier</b>               |                               |
| Matériaux du corps                        | Aluminium moulé sous pression |
| Matériaux du réflecteur                   | Aluminium                     |
| Matériaux optiques                        | Aluminium                     |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre                         |
| Matériaux de fixation                     | Acier                         |
| Couleur du corps                          | Gris                          |
| Forme du cache optique/de la lentille     | Plat                          |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Transparent                   |
| Longueur totale                           | 428 mm                        |
| Largeur totale                            | 464 mm                        |
| Hauteur totale                            | 146 mm                        |
| Surface projetée effective                | 0,165 m²                      |

|                                             |                                                                                        |                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |                                                                                        | 146 x 464 x 428 mm |
| Approbation et application                  |                                                                                        |                    |
| Indice de protection                        | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |                    |
| Protection contre les chocs mécaniques      | IK07 [2 J renforcé]                                                                    |                    |
| Classe de protection CEI                    | Classe de sécurité I                                                                   |                    |
| Données du produit                          |                                                                                        |                    |
| Nom du produit de la commande               | RVP351 HPI-TP400W K IC S                                                               |                    |
| Nom de produit complet                      | RVP351 HPI-TP400W K IC S                                                               |                    |
| Code EOC                                    | 871155914973800                                                                        |                    |
| Code de commande                            | 14973800                                                                               |                    |
| Code 12NC                                   | 910502548718                                                                           |                    |
| Quantité par pack                           | 1                                                                                      |                    |
| Code EAN – Produit/Boîte                    | 8711559149738                                                                          |                    |
| Conditionnement par carton                  | 1                                                                                      |                    |
| Codes EAN/UPC - Boîte                       | 8711559149738                                                                          |                    |

## Schéma dimensionnel

