



# Tempo 3 RVP351

## RVP351 SON-TPP400W K IC S

400 W, Szimmetrikus

A Tempo fénycsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható. A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás. A fényforráshoz és az előtétéhez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.

### Termék adatok

| Általános információ              |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lámpacsalád kódja                 | SON-TPP [SON-T PIA Plus]            |
| Működtető szerelvény              | CONV [Hagyományos]                  |
| CE jelölés                        | Igen                                |
| Jótállási idő                     | 1 év                                |
| ENEC jel                          | -                                   |
| Izzóhuzalos teszt                 | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek   | Igen                                |
| Technikai adatok                  |                                     |
| Felfelé irányuló fényhányados     | 0                                   |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 2000 K                              |
| Színvisszaadási index (CRI)       | 25                                  |

| A fényforrás színe                                       | 220 arany                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Optikai búra típusa                                      | Síküveg                           |
| Optikai típus – kültéri                                  | Szimmetrikus                      |
| Működtetés és elektronika                                |                                   |
| Bemeneti feszültség                                      | 230 V                             |
| Hálózati frekvencia                                      | 50 Hz                             |
| Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel                         | {NO} - W                          |
| Végző állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel | {NO} - W                          |
| Teljesítményfelvétel                                     | 400 W                             |
| Teljesítménytényező (tört)                               | 0.85                              |
| Csatlakoztatás                                           | 3 pólusú csavaros csatlakozóblokk |

Tempo 3 RVP351

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Kábel                                  | -                |
| <b>Hőmérséklet</b>                     |                  |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -25 – +35 °C     |
| <b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b> |                  |
| Szabályozható                          | Nem              |
| Állandó fénykibocsátás                 | Nem              |
| <b>Mechanika és tokozás</b>            |                  |
| Ház anyaga                             | Alumíniumöntvény |
| Reflektor anyaga                       | Alumínium        |
| Optikai anyag                          | Alumínium        |
| Optikai búra/lencse anyaga             | Üveg             |
| Rögzítőanyag                           | Acél             |
| Ház színe                              | Szürke           |
| Optikai búra/lencse formája            | Lapos            |
| Optikai búra/lencse bevonata           | Átlátszó         |
| Teljes hossz                           | 428 mm           |
| Teljes szélesség                       | 464 mm           |
| Teljes magasság                        | 146 mm           |
| Hatékonyan megvilágított terület       | 0,165 m²         |

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Méretetek (magasság x szélesség x mélység)  | 146 x 464 x 428 mm                                    |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                                                       |
| Por és víz elleni védelem kódja             | IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja        | IK07 [2 J-ig megerősített]                            |
| IEC védelmi osztály                         | I. biztonsági osztály                                 |
| <b>Termékadatok</b>                         |                                                       |
| A termék megrendelési neve                  | RVP351 SON-TPP400W K IC S                             |
| Teljes terméknév                            | RVP351 SON-TPP400W K IC S                             |
| Full EOC                                    | 871155914977600                                       |
| Rendelési kód                               | 14977600                                              |
| Cikkszám (12NC)                             | 910502549118                                          |
| Helyi kód                                   | RVP351SONT400KS                                       |
| Számláló – mennyiség csomagonként           | 1                                                     |
| EAN/UPC – termék/csomagolás                 | 8711559149776                                         |
| Számláló – csomag külső dobozonként         | 1                                                     |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás                  | 8711559149776                                         |

Méretezett rajza

