



Tempo 1 RVP151

RVP151 CDM-TD70W/830 IC A

MASTERColour CDM-TD, 70 W, Aszimmetrikus

A Tempo fénycsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható. A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás. A fényforráshoz és az előtétéhez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet fűzni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.

Termék adatok

Általános információ		Optikai búra típusa	
Lámpacsalád kódja	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]	Lapos üveg	
Működtető szerelvény	CONV [Hagyományos]	Optikai típus – kültéri	
CE jelölés	Igen	Aszimmetrikus	
Jótállási idő	1 év		
ENEC jel	-		
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Felfelé irányuló fényhányados	0	Bemeneti feszültség	230 V
Korrelált szín hőmérséklet (névl.)	3000 K	Hálózati frekvencia	50 Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80	Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	{NO} - W
A fényforrás színe	830 meleg fehér	Végző állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	{NO} - W
		Teljesítményfelvétel	70 W
		Teljesítménytényező (tört)	0.85
		Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk

Tempo 1 RVP151

Kábel	-
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 – +35 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	303 mm
Teljes szélesség	306 mm
Teljes magasság	109 mm

Hatékonyan megvilágított terület	0,08 m²
Méret (magasság × szélesség × mélység)	109 × 306 × 303 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07 [2 J-ig megerősített]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Termékadatok

A termék megrendelési neve	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A
Teljes terméknev	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A
Full EOC	871155980671600
Rendelési kód	80671600
Cikkszám (12NC)	910502556418
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559806716
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559806716

Méretezett rajza

