



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)

Czarny

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Dane produktu

Informacje ogólne		Full EOC		871155914148099
Kolor akcesorium	Czarny	Kod zamówienia	14148099	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Materiał Nr (12NC)	910502558418	
Napięcie wejściowe	250 V	Numerator - Quantity Per Pack	1	
Dane techniczne produktu		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559141480	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Numerator - Packs per outer box	10	
Pełna nazwa produktu	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	EAN/UPC – Opakowanie	8711559141404	

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne

