



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

Czarny

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Dane produktu

Informacje ogólne

Kolor akcesorium	Czarny
------------------	--------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	250 V
--------------------	-------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)
Pełna nazwa produktu	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

Full EOC	871155914149799
Kod zamówienia	14149799
Materiał Nr (12NC)	910502558518
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559141497
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8711559141411

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne

