



3-fasskena RCS750, kvadratisk

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

Svart

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montagebehör.

Produktdata

Allmän information		Full EOC	
Tillbehörsfärg	Svart	Beställningsnummer	14149799
Drift och elektricitet		Materialnummer (12NC)	910502558518
Ingångsspänning	250 V	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Produktdata		EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559141497
Beställningsproduktnamn	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Räknare - antal förpackningar per kartong	100
Fullständigt produktnamn	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	EAN/UPC - Hölje	8711559141411

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

