



# CitySwan pullert

## BGP444 LED/740 230V II FG BK-200

CitySwan Pullert, LED LUXEON® K2, 230 V, Planglas, Sikkerhedsklasse II

Som del af CitySwan familien, designet af de danske designere Bjarne Schläger og Morten Weeke Borup, har CitySwan Pullert et stilfuldt, diskret og yndefuldt udseende. Armaturet leverer funktionelt overfladelys fra højtydende LED'er med utroligt lavt energiforbrug. Det er lavet af mørkegråt formstøbt aluminium, og armaturhuset har en karakteristisk ellipsoid form kendt fra CitySwan-vejarmaturet. CitySwan Pullert leveres med et valg af tre forskellige optiske afskærmninger: en gennemsigtig flad afskærmning til det smukkeste design, en konvekst gennemsigtig afskærmning for en mere langstrakt lysfordeling og en flad, opal afskærmning for optimal ensartethed. Nomineret til den tyske designpris "Designpreis" i 2009 Danske Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture og Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S

### Produkt data

| Generelle oplysninger |                           | Drift og el                       |                                                 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kode for lampeserie   | LED-K2 [LED LUXEON® K2]   | Indgangsspænding                  | 230 V                                           |
| Udskiftelig lyskilde  | Nej                       | Kabel                             | -                                               |
| Driver inkluderet     | Ja                        | Lysstyringssystemer og dæmpning   |                                                 |
| Produktseriekode      | BGP444 [CitySwan Pullert] | Dæmpbar                           | Nej                                             |
| Lighting Technology   | LED                       | Kontrolgrænseflade                | -                                               |
| CE-mærke              | Ja                        | Konstant lysudbytte               | Nej                                             |
| ENEC-mærke            | -                         | Godkendelse og anvendelsesområde  |                                                 |
| Lysteknisk            |                           | Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
| Optikafskærmningstype | Planglas                  |                                   |                                                 |

## CitySwan pullert

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk] |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II                           |
| <b>Produktdata</b>                |                                               |
| Ordreprodukt navn                 | BGP444 LED/740 230V II FG BK-200              |
| Det fulde produkt navn            | BGP444 LED/740 230V II FG BK-200              |
| Full EOC                          | 570159109630800                               |
| Ordrekode                         | 09630800                                      |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)                                  | 910502610227  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 5701591096308 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1             |
| EAN/UPC – kasse                                      | 5701591096308 |

### Målskitse

