



CitySwan Wall

BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200

City Swan Wall, Polikarbonát bura, átlátszó

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Wall luminaire has a stylish, discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward functional surface light from high-performance LEDs with incredibly low energy consumption, and can also be used as an up-light under e.g. baldachins or archways. It is made of dark grey die-cast aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the CitySwan road luminaire. CitySwan Wall comes with a choice of three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent cover for a more elongated light distribution and a flat, opal cover for optimum uniformity. Nominated for the German "Designpreis" in 2009; Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture, and Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtetegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.

Terméksalád kódja	BWP445 [City Swan Wall]
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, átlátszó
Optikai típus – kültéri	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kábel	-
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP44 [Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Meghajtó meghibásodási aránya	10 %
100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200
Teljes terméknév	BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200
Full EOC	570159109633900
Rendelési kód	09633900
Cikkszám (12NC)	910502610230
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	5701591096339
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	5701591096339

Méretezett rajza

