



CitySwan Wall

BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200

City Swan Wall, Kule/deksel av polykarbonat, klar

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Wall luminaire has a stylish, discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward functional surface light from high-performance LEDs with incredibly low energy consumption, and can also be used as an up-light under e.g. baldachins or archways. It is made of dark grey die-cast aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the CitySwan road luminaire. CitySwan Wall comes with a choice of three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent cover for a more elongated light distribution and a flat, opal cover for optimum uniformity. Nominated for the German "Designpreis" in 2009; Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture, and Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S.

Produktdata

Generell informasjon		Lighting Technology	
Lampefamiliekode	LED-HB [LED High Brightness]	CE-merke	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Teknisk belysning	
Driver inkludert	Ja	Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Produktseriekode	BWP445 [City Swan Wall]	Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, klar
		Optikktype utendørs	-
		Drift og elektronikk	
		Inngangsspenning	230 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz

CitySwan Wall

Kabel	-
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærversikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumenedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200
Fullstendig produktnavn	BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200
Full EOC	570159109633900
Bestillingskode	09633900
Materialenr. (12NC)	910502610230
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	5701591096339
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	5701591096339

Målskisse

