



CitySwan Wall

BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200

City Swan Wall, Klar polykarbonatkupa/kåpa

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Wall luminaire has a stylish, discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward functional surface light from high-performance LEDs with incredibly low energy consumption, and can also be used as an up-light under e.g. baldachins or archways. It is made of dark grey die-cast aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the CitySwan road luminaire. CitySwan Wall comes with a choice of three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent cover for a more elongated light distribution and a flat, opal cover for optimum uniformity. Nominated for the German "Designpreis" in 2009; Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture, and Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S.

Produktdata

Allmän information		Lighting Technology	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	CE-märkning	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej	Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ljusteknik	
Driftdon ingår	Ja	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Ljuskällans färg	740 neutralvit
Produktfamiljskod	BWP445 [City Swan Wall]	Typ av optisk kåpa	Klar polykarbonatkupa/kåpa
		Optiktyp utomhus	-
		Drift och elektricitet	
		Ingångsspänning	230 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz

CitySwan Wall

Kabel	-
-------	---

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP44 [Kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
-----------------------------------	-------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200
Fullständigt produktnamn	BWP445 LED/740 II 230V PCC BK-200
Full EOC	570159109633900
Beställningsnummer	09633900
Materialnummer (12NC)	910502610230
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	5701591096339
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	5701591096339

Måttskiss

