



CitySwan Wall

BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200

City Swan Wall, Planglas

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Wall luminaire has a stylish, discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward functional surface light from high-performance LEDs with incredibly low energy consumption, and can also be used as an up-light under e.g. baldachins or archways. It is made of dark grey die-cast aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the CitySwan road luminaire. CitySwan Wall comes with a choice of three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent cover for a more elongated light distribution and a flat, opal cover for optimum uniformity. Nominated for the German "Designpreis" in 2009; Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture, and Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S.

Produkt data

Generelle oplysninger		Produktseriekode	
Kode for lampeserie	LED-HB [LED High Brightness]	BWP445 [City Swan Wall]	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lighting Technology	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	LED	
Driver inkluderet	Ja	CE-mærke	
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Ja	
		Lysteknisk	
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
		4000 K	
		Lyskildefarve	
		740 Neutral hvid	
		Optikafskærmningstype	
		Planglas	
		Drift og el	
		Indgangsspænding	
		230 V	
		Linjefrekvens	
		50 to 60 Hz	

CitySwan Wall

Kabel	-
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* L80 på 100.000 timer	

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Produktdata	
Ordreproduktnavn	BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200
Det fulde produktnavn	BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200
Full EOC	570159109634600
Ordrekode	09634600
Materialenr. (12NC)	910502610231
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	5701591096346
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	5701591096346

Målskitse

