



CitySwan Wall

BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200

City Swan Wall, Ploché sklo

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Wall luminaire has a stylish, discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward functional surface light from high-performance LEDs with incredibly low energy consumption, and can also be used as an up-light under e.g. baldachins or archways. It is made of dark grey die-cast aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the CitySwan road luminaire. CitySwan Wall comes with a choice of three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent cover for a more elongated light distribution and a flat, opal cover for optimum uniformity. Nominated for the German "Designpreis" in 2009; Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture, and Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Kód radu produktov	
Kód radu svetelného zdroja	LED-HB [LED High Brightness]	Technológia osvetlenia	LED
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Značka CE	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Svetelné technické	
Vrátane napájača	Áno	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
		Typ optického krytu	Ploché sklo
		Prevádzkové a elektrické	
		Vstupné napätie	230 V
		Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

CitySwan Wall

Kábel	-
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP44 [Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10 [20 J, odolné proti vandalizmu]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Výkon v priebehu času (súlada s požiadavkami IEC)	
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti	10 % 100 000 h
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	L80

Podmienky použitia	
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200
Úplný názov produktu	BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200
Úplný kód produktu	570159109634600
Objednávkový kód	09634600
Č. materiálu (12NC)	910502610231
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	5701591096346
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	5701591096346

Rozmerový obrázok

