



TTX400 TL5 elektromos egységek

TMX400 2xTL5-80W HFP

2, TL5, 80 W, HF-Performer

Ezek az elektromos egységek a TTX400/410 sínekre való gyors szereléshez lettek tervezve. Egy- vagy két TL5 fénycsővel elektronikus (szabályozható) előtéttel rendelhetők. Külön kérésre vészvilágítós és fényvetők felszerelését lehetővé tevő változatok is rendelhetők. A lámpatest tartalmazza az összes villamos bekötő és mechanikus rögzítő elemeket. Az összes alkatrész csavarral van rögzítve a lámpatesten. A lámpatestek galvanizált fehér acéllemezről készülnek és a reflektorok széles skálája felszerelhető rájuk. A TMX400-at alapvetően HFP elektronikus előtéttel szállítjuk. A TMX400 szabályozható változata HFR elektronikus előtéttel van szerelve, amely lehetővé teszi a TL-D fénycsövek 3% és 100% közötti fényszabályozását. Ez a lámpatest egység ideális a természetes fénytől függő szabályozásra, és elővezetékezett hétvezetékes lapos szalagkábelrel ellátott TTX400 sínekre lehet felszerelni. További szabályozási lehetőségek érdekében a TMX400 felszerelhető DALI előtéttel is. Különösen a Linesense szabályozóval együtt kínál jelentős energia-megatarítási lehetőségeket a DALI rendszer. A TMX400 lámpatestek beépített háromórás vészvilágítási áramkörrel is rendelhetők. A 49W-os változatokat ugyanúgy kell felszerelni, mint a többi TMX400 lámpatestet, de elővezetékezett hétvezetékes, lapos szalagkábelrel ellátott TTX400 sínekre kell pattintani.

Termék adatok

Általános információ		ENEC jel	ENEC-jel
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]		
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]		
CE jelölés	Igen		

TTX400 TL5 elektromos egységek

Technikai adatok

Fényforrások száma	2
--------------------	---

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	80 W
Csatlakoztatás	-

Mechanika és tokozás

Teljes hossz	1 474 mm
--------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály



Alkalmazási feltételek

Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
---------------------------------	------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TMX400 2xTL5-80W HFP
Teljes terméknev	TMX400 2xTL5-80W HFP
Full EOC	871155968366999
Rendelési kód	68366999
Cikkszám (12NC)	910502750618
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559683669
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559683676

Méretezett rajza



Product

TMX400 2xTL5-80W HFP

