



Finess

TCS198 2xTL-D36W HFS C6-1000 LR

FINESS, 2, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard

A Finess TCS198 egy funkcionális lámpatest 1, 2 vagy 4 TL-D fénycsőhöz, különböző optikákkal, melyek kiváló megoldást nyújtanak általános és magas káprázáskorlátozást igénylő alkalmazásokban egyaránt. A lámpateshez opcióként 1- vagy 3-órás vészvilágító modul is rendelhető. A Finess TCS198 egyedileg vagy sorban szerelhető és függesztett szerelésre is alkalmas.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]
Működtető szerelvény	HFS [HF Standard]
Termékcsalád kódja	TCS198 [FINESS]
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
A fényforrás színe	-
Optikai típus	Magasfényű optika, dupla parabolikus, korlát: 1000 cd

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230–240 V
Hálózati frekvencia	60 Hz

Teljesítményfelvétel	36 W
----------------------	------

Mechanika és tokozás	
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	900 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07 [2 J-ig megerősített]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály


Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCS198 2xTL-D36W HFS C6-1000 LR
Teljes terméknev	TCS198 2xTL-D36W HFS C6-1000 LR
Full EOC	871155969498600
Rendelési kód	69498600
Cikkszám (12NC)	910502792618

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559694986
Számláló – csomag külső dobozonként	1

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559694986
----------------------------	---------------

Méretezett rajza



Product	A	B	C
TCS198 2xTL-D36W HFS C6-1000 LR	1100 mm	900 mm	1257 mm

