




LuxSpace Mini, recessed

DN561B LED12S/830 PSE-E F WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed, LED module, system flux 1200 lm, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione compatibile CC, esterna, Riflettore sfaccettato, Bianco

I clienti mirano a ottimizzare tutte le loro risorse e questo non riguarda solo i costi di gestione (energia, ecc.), ma anche le risorse umane. I risparmi energetici sono pertanto una priorità, ma non devono avere un effetto negativo sul benessere dei dipendenti, che hanno bisogno di un ambiente piacevole per essere più produttivi, né sui clienti, che vogliono godersi al meglio l'esperienza di acquisto. LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformità dei colori). Offre un'ampia scelta di opzioni per creare l'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]		alcune differenza rilevante di
Attacco	- [-]		mantenimento lumen tra B50 e B10.
Sorgente luminosa sostituibile	No		Pertanto il valore mediano della durata
Numero di riduttori	1 unità		utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
Unità elettrica/alimentatore	-	Codice famiglia prodotto	DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]
Driver incluso	Si	Lighting Technology	LED
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste	Tier	Specifiche tecniche
		Marchio CE	Si
		Periodo di garanzia	5 anni
		Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente inflammabili

LuxSpace Mini, recessed

Marchio ENEC	Marchio ENEC
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Conformità a RoHS EU	No

Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	1.150 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	99 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	Riflettore sfaccettato
Tipo copertura ottica	-
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	75°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	19

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	18 A
Tempo di spunto	0,24 ms
Consumo energetico	11,6 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	32

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +25 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione compatibile CC, esterna
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato

Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Smerigliata
Altezza complessiva	86 mm
Diametro complessivo	164 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L90

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN561B LED12S/830 PSE-E F WH
Nome completo prodotto	DN561B LED12S/830 PSE-E F WH
Full EOC	871829193666400
Codice d'ordine	93666400
Codice materiale (12NC)	910503586445
Codice locale	93666400
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291936664
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718291936664

LuxSpace Mini, recessed

Disegno tecnico

