



TCW060

TCW060 1xTL-D18W HF

1, MASTER TL-D, 18 W, 19 W, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás

A fokozott igénybevételre tervezett TCW060 gazdaságos, kompakt, por- és páramentes lámpatest. Kifejezetten TL-D és TL5 típusú fényforrásokkal való használatra kialakított változatok rendelkeznek. Az IP65 szabványnak megfelelően por- és cseppálló, kizárólag elektronikus szerelvényekkel működő termék versenyképes, energiatakarékos megoldást kínál nedves környezetekben való alkalmazásra, az elektromágneses rendszerekkel azonos költségek mellett. Az egyszerű felszerelésről és karbantartásról egy rugalmas mennyezeti kapocs gondoskodik.


Termék adatok

Általános információ		Optikai búra típusa	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]	Lámpatest fényugarának fényeloszlása	-
Előtétegyeségek száma	1 egység	Egységesített káprázási besorolás (CEN)	25
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	Működtetés és elektronika	
CE jelölés	Igen	Bemeneti feszültség	220–240 V
Jótállási idő	3 év	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Gyűlékonysági jelzés	-	Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	Not applicable W
ENEC jel	-	Induló áramlökés	15 A
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s	Indulási idő	0,37 ms
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Teljesítményfelvétel	18 19 W
Technikai adatok		Teljesítménytényező (tört)	0.9
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	-	Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk
Színvisszaadási index (CRI)	-	Kábel	-
Fényforrások száma	1	Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	15
Fényforrás sugárzási szöge	- fok		
A fényforrás színe	-		

TCW060

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15 – +25 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	350 mm
Ház színe	Szürke
Teljes hossz	660 mm
Teljes szélesség	86 mm
Teljes magasság	90 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	90 x 86 x 660 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Méretezett rajza



Product	A	B
TCW060 1xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,01 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCW060 1xTL-D18W HF
Teljes terméknév	TCW060 1xTL-D18W HF
Full EOC	871155981377699
Rendelési kód	81377699
Cikkszám (12NC)	910503610618
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559813776
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559813875

