



TCW060

TCW060 1xTL-D18W HF

1, MASTER TL-D, 18 W, 19 W, Elektronisk høyfrekvens

Basic Waterproof er et økonomisk, kompakt og vanntett armatur som er utviklet for bruk i tøffe omgivelser. Tilgjengelige for bruk med TL-D- og TL5-lyskilde. Armaturen er IP65, og kommer kun med elektroniske forkoblinger. En konkurransedyktig og energibesparende løsning for bruk på steder med mye fukt – med et kostnadsnivå som kan konkurrere med elektromagnetiske løsninger. Et fleksibelt takfeste sørger for enkel montering.

Produktdata



Generell informasjon		Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) 25	
Lampefamiliekode	TL-D [MASTER TL-D]	Drift og elektronikk	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Inngangsspenning	220 til 240 V
Forkobling	HF [Elektronisk høyfrekvens]	Line Frequency	50 to 60 Hz
CE-merke	Ja	Opprinnelig CLO strømforbruk	Not applicable W
Garantiperiode	3 år	Startstrøm	15 A
Brennbarhetsmerke	-	Innløpstid	0,37 ms
ENEC-merke	-	Effektforbruk	18 19 W
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	Effektfaktor (brøk)	0.9
I samsvar med EU RoHS	Ja	Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Teknisk belysning		Kabel	-
Korrelert fargetemperatur (nom)	-	Antall produkter på MCB på 16 A type B	15
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-	Temperatur	
Antall lyskilder	1	Omgivelsestemperatur	-15 til +25 °C
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)	Kontroller og dimming	
Lyskildefarge	-	Kan dimmes	Nei
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, prismatisk		
Armatur lysstråle spredning	-		

TCW060

Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Avstand, festepunkt (nom.)	350 mm
Innfatningsfarge	Grå
Total lengde	660 mm
Total bredde	86 mm
Total høyde	90 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	90 x 86 x 660 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærversikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,01 %
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TCW060 1xTL-D18W HF
Fullstendig produktnavn	TCW060 1xTL-D18W HF
Full EOC	871155981377699
Bestillingskode	81377699
Materialenr. (12NC)	910503610618
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559813776
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711559813875

Målskisse



Product	A	B
TCW060 1xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

